

Kloubová hlavice SGS-M8

Číslo dílu: 9255

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M8
Vychází z norem	ISO 12240-4
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	54 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vnějšího kroužku	mosaz
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál vnitřního kroužku	ocel
Materiál matice	ocel, pozinkováno