


Kloubová hlavice SGS-M20X1,5

Číslo dílu: 9264

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Velikost | M20x1,5 |
| Vychází z norem | ISO 12240-4 |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Okolní teplota | -40 °C...150 °C |
| max. zatížitelnost | 9 kN |
| Hmotnost výrobku | 468 g |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál vnějšího kroužku | mosaz |
| Materiál tělesa | ocel, pozinkováno |
| Materiál vnitřního kroužku | ocel |
| Materiál matice | ocel, pozinkováno |