



Tlakový spínací ventil VD-3-PK-3

Číslo dílu: 9270

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	100 l/min
Pneumatický pracovní výstup	PK-3
Provozní tlak	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Jmenovitá světlost	2.5 mm
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	220 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	PK-3
Pneumatické připojení 2	PK-3
Pneumatické připojení 3	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS