

Adaptér
AD-G1/2-1/2NPT-I
Číslo dílu: 9398

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	14.3 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	40 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	28 Nm
Jmenovitý utahovací moment	47.9 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	51.89 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit NPT 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno