

Tlumič hluku se škrcením GRU-1/2-B

Číslo dílu: 9519

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	Funkce škrcení, akustický tlak
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální průtok 6-> 0 barů	0 l/min...4000 l/min
Okolní teplota	-10 °C...70 °C
Materiál tělesa	hliník
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	100 g
Materiál vložky tlumiče	PE
Materiál závitového čepu	tlakový odlitek z hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál seřizovacího šroubu	PA