

Adaptér AD-3/8NPT-G3/8-I

Číslo dílu: 9626

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	11.5 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment připojení pneumatiky 1	22 Nm
Max. utahovací moment pneumatického připojení 2	25 Nm
Hmotnost výrobku	25.98 g
Připojení pneumatiky 1	Vnější závit NPT3/8
Pneumatické připojení 2	vnitřní závit G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno