


# puerta OR OS-1/8-NPT

Número de artículo: 10412

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función O
Conexión neumática 1	1/8 NPT
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Tipo de fijación	con taladro pasante
Caudal nominal normal	500 l/min
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Diámetro nominal	4 mm
Posición de montaje	indistinto
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	45 g
Conexión neumática 3	NPT1/8-27
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR