

# suplemento de ventosa OASI-50

Número de artículo: 1048884

FESTO

Debe cambiarse en caso de ensuciamiento



## Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	0 ... 0,95 bar
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	5,9 g
Tipo de fijación	enchufable
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del suplemento para ventosas	PE
Eficiencia del impulso de eyección	$\leq$ 5 bar
Posición de montaje	Reducción interior