


# horquilla SG-1/2-20

Número de artículo: 11131  
Producto sustituido

FESTO

[con perno y tuerca hexagonal, para cilindro DNA.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	UNF1/2-20
Basado en la norma	DIN 71752 ISO 8140
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	165 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perno	Acero cincado
Material de la horquilla	Acero cincado
Material de las tuercas	Acero cincado