

# amortiguador DYEF-M22-Y1F

Número de artículo: 1113706

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M22
Carrera	7 mm
Amortiguación	amortiguación P con tope metálico fijo
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	sin
Velocidad máx. del impacto	0,8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	7 mm
Consumo máximo de energía por carrera	1,2 J
Peso del producto	200 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Acero de aleación fina