


freno hidráulico DYHR-20-25-Y5

Número de artículo: 1155692

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Carrera	25 mm
Amortiguación	regulable
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de simple efecto compresión
Detección de la posición	sin
Velocidad máx. del impacto	0,3 m/s
Velocidad de avance	0,2 ... 100 mm/s
Tiempo de recuperación corto	0,5 s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Fuerza máxima del impacto	2.500 N
Consumo máximo de energía por carrera	62,5 J
Consumo máximo de energía por hora	90.000 J
Fuerza de avance mín.	250 N
Fuerza de avance máx.	2.500 N
Energía residual máxima	0,32 J
Fuerza de reposición	9 N
Peso del producto	360 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Acero cincado
Material del vástago	Endurecido Acero de aleación fina