


manguito reductor DAYH-10

Número de artículo: 1165491

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	10
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	sin
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	64 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Acero inoxidable de aleación fina