



# Electroválvula MVH-5-1/4-L-S-B-VI

Número pieza: 117429

FESTO

con bobina y accionamiento auxiliar manual, sin conector  
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de control	3 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o sin lubricar vacío
Fluido de control	Aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 µm, lubricado o sin lubricar
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática, 11	G1/4
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura