

# Tubo flexible DUO PU-6-DUO-BS

Número pieza: 11960

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de piluretano (no autorizada para la producción alimentaria).

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	8,3 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	36 mm
Diámetro interior	6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,066 kg/m
Color	azul/negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)