


placa de estrangulación GRO-ZP-3-ISO

Número de artículo: 119674

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	1.500 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante