



# Electroválvula JMUH-5/2-D-2C-VI

Número pieza: 120359

FESTO

para terminal de válvulas

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Ancho	54 mm
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Construcción	Corredera
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	13,5 mm
Principio de hermetización	blando
Accionamiento manual auxiliar	mediante pulsador
Tipo de control	directo
Sentido del flujo	reversible
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 50 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 50 µm
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	Placa base tamaño 2 según ISO 5599-2
Conexión neumática 2	Placa base tamaño 2 según ISO 5599-2
Conexión neumática 3	Placa base
Conexión neumática 4	Placa base tamaño 2 según ISO 5599-2
Conexión neumática 5	Placa base