

anillo de centraje

EAML-80-6-80

Número de artículo: 1209006

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	38 mm
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	23 g
Código de conexión, actuador	M80
Código de conexión, caja de acoplamiento	80A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS