


conjunto paralelo EAMM-U-86-D40-70A-102

Número de artículo: 1212826

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	175 kgmm ²
Par motor sin carga	0,25 Nm
Momento de giro transferible	9,5 Nm
Peso del producto	2.450 g
Código de conexión, actuador	D40B
Código de conexión, entrada motor	70A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS