

# tubo flexible de material sintético PU-13-SW

Número de artículo: 12133

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de poliuretano (no autorizada para la producción alimentaria).

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	17,6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	83 mm
Diámetro interior	13 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,133 kg/m
Conexión neumática	para boquilla con diámetro interior de 13 mm, con tuerca
Color	Negro
Dureza Shore	A 86 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)