

# indicador luminoso MCL

Número de artículo: 12611

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	13 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 Conector según DIN NE 175301-803
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Tensión de funcionamiento nominal AC	24 V
Frecuencia de la línea	0 ... 60 Hz
Fluctuación de tensión permisible	+/- 15 %
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	amplificación PA6