



Válvula de antirretorno HGL-1/8

Número pieza: 12938

FESTO

con junta OL.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2006



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal	260 l/min
Presión de funcionamiento	0,4 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido seco y filtrado Aire comprimido seco, filtrado y lubricado
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Posición de montaje	indistinto
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Par de apriete máximo	12 Nm
Conexión del aire de pilotaje 21	G1/8
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aluminio
Información sobre el material de las juntas	NBR