


conector acodado SIE-WD-TR

Número de artículo: 12956

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fijación	con tuerca
Peso del producto	13 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector acodado tipo zócalo / Borne roscado M12x1
Codificación del conector tipo clavija	A
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 250 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Diámetro máximo admisible del cable	4 ... 6 mm
Sección de la conexión	0,25 ... 0,75 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	transparente
Material de las tuercas de unión	PA
Material de las juntas	CR FPM
Material de los contactos crimp	latón Recubierto de bronce blanco