

anillo de junta OK-M7

Número de artículo: 130851

FESTO

para hermetizar pernos roscados.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 16030
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Apriete manual a temperatura ambiente	sí
Par de apriete nominal	3,35 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	0,1 g
Conexión neumática	M7
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Acero inoxidable de aleación fina
Material de las juntas	NBR