


conjunto de sujeción axial EAMM-A-D60A-100A-S1

Número de artículo: 1322190

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	14 Nm
Peso del producto	1.170 g
Código de conexión, actuador	D60A
Código de conexión, entrada motor	100A
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS