

módulo de sujeción EV-15/63-4

Número de artículo: 13290

FESTO

con función de reposición



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	4 mm
Superficie de tensión	15x63
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de simple efecto
Presión de funcionamiento	2 ... 6 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-20 ... 40 °C
Peso del producto	65 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	M5
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la membrana	TPE-U(PU)