

racor rápido roscado NPQP-D-R38-Q12-FD-P10

Número de artículo: 133049

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 7,2 mm |
| Construcción | Forma recta |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Peso del producto | 12 g |
| Tipo de fijación | Hexágono exterior, llave 22 |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior R3/8 |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | PP |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |