

racor rápido roscado en L NPQP-L-R18-Q4-FD-P10

Número de artículo: 133051

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	2,1 mm
Construcción	Forma en L
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	Hexágono exterior, llave 10
Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/8
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PP
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina