

# Racor pasamuros NPQP-H-Q6-E-FD

Número de artículo: 133101

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3.7 mm
Forma constructiva	Pasamuros Principio Push-pull
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	10.2 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PP
Material de las tuercas	Acero inoxidable de alta aleación
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación