

Tubo de material sintético PU-2-BL

Número pieza: 13365

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de piluretano (no autorizada para la producción alimentaria).

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Diámetro exterior | 3,2 mm |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 13 mm |
| Diámetro interior | 2,3 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Homologación | TÜV |
| Peso del producto según la longitud | 0,005 kg/m |
| Color | azul |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del tubo flexible | TPE-U(PU) |