


unión de módulos PAML-MK-90-HP3

Número de artículo: 1367005

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	90
Diámetro nominal DN	36
Serie	L
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 5 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 50 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	150 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la unión de módulos	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero inoxidable