



convertidor PE PE-PK-3X2-2N

Número de artículo: 13691

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CCC |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE de baja tensión |
| Magnitud de la medición | presión relativa |
| Método de medición | Convertidor de presión neumático/eléctrico |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Temperatura del medio | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Salida | con contacto |
| Función de conmutación | Valor umbral con histéresis fija |
| Función del elemento de conmutación | contacto conmutador |
| Punto de conexión máximo | 2 bar |
| Punto de desconexión máximo | 0,5 bar |
| Frecuencia máx. de conmutación | 1 Hz |
| Corriente mín. de carga | 100 mA |
| Margen de tensión de funcionamiento AC | 12 ... 250 V |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | 12 ... 250 V |
| Conexión eléctrica | borne roscado |
| Tipo de fijación | a elegir: en bastidor de montaje 2n con taladro pasante |
| Posición de montaje | indistinto |
| Conexión neumática | PK-3 |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio PA Acero |
| Información sobre el material del contacto de conexión | Plateado |
| Información sobre el material de la conexión eléctrica | latón |
| Información sobre el material de la membrana | TPE-U(PU) |
| Tipo de protección | IP00, IP20 con caperuza de protección |