

ventosa



VAS-40-1/4-PUR-B

Número de artículo: 1396092

★ Gama básica

El anillo de junta está incluido en el suministro.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	3 mm
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa	3,47 cm ³
Diámetro útil de la ventosa	34,4 mm
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Forma de la ventosa	Redondo plano
Presión de funcionamiento Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0,07 MPa -0,7 bar
Presión nominal de funcionamiento (psi)	-10,15 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	60 N
Peso del producto	26 g
Tipo de fijación	a través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/4
Color	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material de los pivotes roscados	Fundición inyectada de cinc
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	PUR