

racor de boquilla CRCN-1/4-PK-4

Número de artículo: 13972

FESTO

resistente a la corrosión,
con junta,
para tubo flexible PAN, PUN, PL, PP, PU.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3,2 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	17,73 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la junta para roscas	PA reforzado TPE-U(PU)