

generador de vacío



VAD-1/8

Número de artículo: 14015

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0,8 mm
Posición de montaje	indistinto
Característica del eyector	Alto vacío
Construcción	forma en T
Presión de funcionamiento Mpa	0,15 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Vacío máximo	80 %
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión de vacío	G1/8
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio