

conjunto de sujeción axial EAMM-A-D40-67A


Número de artículo: 1454243

Producto sustituido

FESTO

Para actuadores eléctricos.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	12,5 Nm
Peso del producto	440 g
Código de conexión, actuador	D40A D40B D40C
Código de conexión, entrada motor	67A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS