


Freno hidráulico YDR-20-25

Número pieza: 14901

FESTO

forma cilíndrica.

En caso de introducción breve del vástago (<30s), el tiempo de reposición es de 0,4 segundos. En caso de introducción prolongada del vástago (<6h), el tiempo de reposición es de hasta 1 segundo.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	20
Carrera	25 mm
Amortiguación	ajustable Curva característica dura
Tiempo de recuperación corto	0,4 s
Tiempo de recuperación largo	1 s
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Consumo máximo de energía por carrera	62,5 J
Consumo máximo de energía por hora	54.000 J
Energía residual máxima	0,32 J
Peso del producto	460 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Acero cincado