



módulo de sujeción EV-16-4

Número de artículo: 150682

FESTO

con función de reposición



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	4 mm
Superficie de tensión	Ø 16
Posición de montaje	indistinto
Modo de funcionamiento	de simple efecto
Presión de funcionamiento Mpa	≤ 0,6 MPa
Presión de funcionamiento	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Peso del producto	15 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	M3
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la membrana	TPE-U(PU)