

raíl de fijación SLZS-25- -

Número de artículo: 150917

FESTO

La longitud total del carril es de 176 mm más la carrera.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Ranura en T para sensores de proximidad
Máxima longitud de perfil	2.800 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Regla para sensores
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante y tornillo
Material del perfil	Aleación forjable de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los tornillos	Acero de aleación fina