


compensador de altura VAL-1/4-20

Número de artículo: 151211

★ Gama básica

para ventosas

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	20 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conexión de vacío arriba
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	118 g
Tipo de fijación	Con rosca exterior M26x1,5
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aluminio
Material del retenedor	Aluminio POM Acero inoxidable de aleación fina