

# Brida basculante SNGL-80


Número pieza: 151531

Producto sustituido

FESTO

para cilindros DNG, DNGU, caballete apropiado LSNG, LSNSG.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Corresponde a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	503 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
información sobre el material, sistema de fijación	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del apoyo	Material sintético
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado