


Válvula estranguladora GRLO-10-UNF-1/4-B

Número pieza: 151571

FESTO

sin función antirretorno, con conexión orientable.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 2	UNF10-32
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar, grado de filtración de 40 µm Aire comprimido filtrado y lubricado, grado de filtración de 40 µm
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C