


# Cilindros normalizados DNG-3"-2"-PPV-A

Número pieza: 151622

FESTO

basado en ISO 15552, NF E 49 003.1 y UNI 10 290, para detección sin contacto, con amortiguación de fin de carrera regulable en ambos lados.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	50,8 mm
Diámetro del émbolo	80 mm
Rosca del vástago	UNF3/4-16
Amortiguación	Amortiguación neumática regulable en ambos lados (PPV)
Corresponde a la norma	ISO 6431 VDMA 24562
Extremo del vástago	Rosca exterior
Presión de funcionamiento	0,6 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	36 mm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	2.721 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	3.016 N
Conexión neumática	M10