

unidad de guía FEN-5/16"-3/8"- -KF

Número de artículo: 151730

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	5/16"
Carrera	0,04 ... 10 "
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Fuerza de desplazamiento	15 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	11 g
Peso básico con carrera de 0 mm	300 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Material del elemento de guía	acero templado
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio