

unidad de guía FEN-1/2"-5/8"- -KF

Número de artículo: 151731

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	1/2"
Carrera	0,04 ... 10 "
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Fuerza de desplazamiento	15 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	14 g
Peso básico con carrera de 0 mm	429 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Material del elemento de guía	acero templado
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio