


unidad de guía FENG-4"- -KF

Número de artículo: 151751

FESTO

Con guía de rodamiento de bolas, sirve como anti giro, ofrece una elevada precisión de guiado.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	4"
Carrera	0,4 ... 20 "
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Fuerza de desplazamiento	40 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	80 g
Peso básico con carrera de 0 mm	12.990 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Material del elemento de guía	acero templado
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio