

Válvula de corredera distribuidora HSO-4/3-1/8-B



Número pieza: 151843

FESTO

Válvula de 4/3 vías con palanca de operación manual. En la posición central abierta

Tipo armonizado: suministrable hasta 2006

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío. Conexión de vacío en 3 (R).



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Caudal nominal normal	700 l/min
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Construcción	Corredera giratoria
Diámetro nominal	6 mm
Temperatura del medio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
momento de accionamiento	1 Nm
Peso del producto	120 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Material sintético