



# actuador lineal DGO-1 1/4"- -PPV-A-B

Número de artículo: 15231

FESTO

para detección sin contacto, sin vástago, con acoplado magnético.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0,04 ... 157 "
Diámetro del émbolo	1 1/4"
Amortiguación	PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados
Guía	Guía deslizante
Principio de arrastre	transmisión magnética de la fuerza
Presión de funcionamiento	1,4 ... 7 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	20 mm
Conexión neumática	1/8 NPT