


# placa de enlace angular NAVW-1/2-NPT-3

Número de artículo: 152794

FESTO

con conexiones según DIN ISO 5599/1, para montaje en batería,  
conexiones laterales e inferiores.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	190 mm
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	1/8 NPT
Conexión del aire de pilotaje 14	1/8 NPT
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Conexión neumática 4	1/2 NPT