

# válvula de antirretorno

## HB-3/8-QS-10

Número de artículo: 153457

FESTO

Caudal desde el racor QS hasta la rosca exterior.  
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Función de las válvulas                                   | Función de retorno  |
| Conexión neumática 1                                      | QS-10   |
| Conexión neumática 2                                      | R3/8  |
| Tipo de fijación  | atornillable  |
| Caudal nominal normal                                     | 1.700 l/min   |
| Presión de funcionamiento                                 | -1 ... 10 bar   |
| Temperatura ambiente                                      | 0 ... 60 °C   |
| Material de la carcasa                                    | Aluminio anodizado  |
| Color del cuerpo  | Plateado  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Presión diferencial mín., abrir                           | 0,1 bar   |
| Presión diferencial mín., cerrar                          | 0,2 bar   |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Peso del producto   | 47 g  |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS   |