

válvula de bola QH-QS-4

Número de artículo: 153483

FESTO

Con racor rápido QS

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	2/2 biestable
Conexión neumática 1	QS-4
Conexión neumática 2	QS-4
Tipo de accionamiento	manual
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Caudal nominal normal	148 l/min
Díámetro nominal	2,5 mm
Presión de funcionamiento Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principio de hermetización	blando
Construcción	Válvula de bola
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	12 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS